

TH-S 9-40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	socket wrenches
Best.-Nr.	9008880000
Art	TH-S 9-40
GTIN (EAN)	4032248266630
VPE	1 ST

TH-S 9-40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	120 mm	Breite (inch)	4.7244 inch
Nettogewicht	198 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Torx-Stiftschlüssel- Satz mit Bohrung in der Klingenspitze 8-teilig
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Anzahl	8	Form	Torx
Größe	TR		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ETIM 10.0	EC002210	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		