

AM ASI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Schnelles und präzises Abmanteln
- Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich
- Keine Beschädigung der Innenleiter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
BestNr.	<u>9009950000</u>
Art	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
VPE	1 ST



AM ASI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0.9842 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	124 mm	Breite (inch)	4.8819 inch
Nettogewicht	48.6 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantel- und
G	Abisolierwerkzeug für
	gummierte ASI-Kabel

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	ASI-EPDM	Leiterdurchmesser, max. Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.4 mm
Abisolierbereich, min.	1.5 mm ²		1.5 mm ²
Klassifikationen			

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Katalogstand / Zeichnungen