

AM ASI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Schnelles und präzises Abmanteln
- Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich
- Keine Beschädigung der Innenleiter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9009950000
Art	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
VPE	1 ST

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0.9842 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	124 mm	Breite (inch)	4.8819 inch
Nettogewicht	48.6 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantel- und Abisolierwerkzeug für gummierte ASI-Kabel
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	ASI-EPDM	Leiterdurchmesser, max.	1.4 mm
Abisolierbereich, min.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		