

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder**

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	9012020000
Art	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008190018207
VPE	1 ST

Technische Datenwww.weidmueller.com**Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	418.7 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Koaxial-Verbinder BNC, TNC / SW 5,4/6,48	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Koaxial-Verbinder
------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	6.48 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A 3)	1.72 mm
Sechskant-Schlüsselweite (A)	5.4 mm	Aderendhülsenquerschnitt, max.	30 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, min.	30 mm ²	Außenhülsen Durchmesser	6.2 mm
Crimpstation, Breite (B 2)	10 mm	Crimpstation, Breite (B 3)	2.3 mm
Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen



Zubehörwww.weidmueller.com**Zubehör / Ersatzteile**

- Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
 - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestell Daten

Art	ERTE ES HTG 58/59	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9011130000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4008190011406	
VPE	1 ST	