

HTG 174**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder**

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	9012410000
Art	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
VPE	1 ST

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	449 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Koaxial-Verbinder BNC, TNC und N /SW 4,52	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Koaxial-Verbinder
------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	1.72 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A)	4.52 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	22 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	22 mm ²
Außenhülsen Durchmesser	5.4 mm	Crimpstation, Breite (B 2)	2.3 mm
Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen

