

HTG 174



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon)
BestNr.	9012410000
Art	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
VPE	1 ST



HTG 174



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht	Abm	essungen	und	Gewichte
-------------------------	-----	----------	-----	----------

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch	
Nettogewicht	449 g			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012			
Technische Daten				
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Ausführung Koaxial- Verbinder BNC, TNC und N /SW 4,52		mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze	
Kontaktbeschreibung				
Kontaktart	Koaxial-Verbinder			
Kontaktart	Koaxiai-verbinder			
Werkzeugdaten Crimpen				
Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	1.72 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A)	4.52 mm	
Aderendhülsenquerschnitt, max.	22 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	22 mm²	
Außenhülsen Durchmesser	5.4 mm	Crimpstation, Breite (B 2)	2.3 mm	
Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm	Crimpart/-profil Sechskantcrimp (Hexago		
Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm			

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Katalogstand / Zeichnungen

Datenblatt

Zeichnungen

HTG 174



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

