HTF SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für SUB-D Kontakte

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte,
FoderBcrimp
9013260000
HTF SUB-D
4008190056896
1 ST



HTF SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht	Abm	essungen	und	Gewichte
-------------------------	-----	----------	-----	----------

Abilicasungen und dewich					
Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch		
Nettogewicht	440.98 g				
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012				
Technische Daten					
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für SUB- D Kontakte AWG 28-20	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze		
Kontaktbeschreibung					
V A I-A A	SUB-D	L - it AVA/C	AWG 20		
Kontaktart Leiterguerschnitt min. AWG	AWG 28	Leiterquerschnitt max. AWG	AVVG 20		
Letterquerscriffitt fillit. Avvd	AVVG 20				
Werkzeugdaten Crimpen					
Aderendhülsenquerschnitt, max.	0.75 mm²	Crimpart/-profil	FoderBcrimp		
Klassifikationen					
			- 0000100		
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168		
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168		
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11		
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11		
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11		
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11		
ECLASS 15.0	21-04-38-11				

HTF SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



