

HTF RSV 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, FoderBcrimp
Best.-Nr.	9013550000
Art	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008 190002046
VPE	1 ST

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	205 mm	Breite (inch)	8.0709 inch
Nettogewicht	449.98 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für Weidmüller RSV- und DSTV-HD Kontakte AWG 14-12	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	RSV- und DSTV-HD	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 12
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 14		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	4 mm ²	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen

