

**HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimpwerkzeuge für gedrehte/gestanzte Kontakte

- Zwangssperre gewährleistet präzises Crimpen
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Best.-Nr.	<b>9014140000</b>
Art	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
VPE	1 ST

**HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	205 mm	Breite (inch)	8.0709 inch
Nettogewicht	442 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für Weidmüller DFF- Kontakte	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Weidmüller DFF	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24	Crimpberreich, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Crimpberreich, min.	0.22 mm <sup>2</sup>		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.22 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	B-Crimp		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## HTF DFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

