

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 25mm ² , 50mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	901740000
Art	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008190470845
VPE	1 ST

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	725 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 0
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 4	Crimpberich, max.	50 mm ²

Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	mechanisch	Aderendhülsenquerschnitt, max.	50 mm ²
Crimpart-/profil	Indent-Crimp		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zubehör**Zubehör / Ersatzteile**

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestell Daten

Art	ERTE ES PZ 50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
VPE	1 ST	

Ersatzteile

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpft werden. Das Crimpfen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötzens weitestgehend abgelöst. Crimpfen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestell Daten


Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9202810000	
GTIN (EAN)	4032248512577	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
VPE	1 ST	

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör


www.weidmueller.com

Leiter-Nennquerschnitt 25,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H25,0/30 BR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0317000000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, braun
GTIN (EAN)	4008190158231	
VPE	50 ST	
Art	H25,0/30D 16 GE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9019280000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190038380	
VPE	50 ST	
Art	H25,0/30T SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9021190000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190115166	
VPE	50 ST	
Art	H25,0/36 BR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0317100000	Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, braun
GTIN (EAN)	4008190049751	
VPE	50 ST	
Art	H25,0/36D GE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9019300000	Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190054984	
VPE	50 ST	
Art	H25,0/36T SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9021200000	Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190055400	
VPE	50 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 35,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

PZ 50 ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Art	H35,0/30 BE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0317200000	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
GTIN (EAN)	4008190023904	
VPE	50 ST	
Art	H35,0/30D 16 R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9019310000	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190102234	
VPE	50 ST	
Art	H35,0/32D R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9019320000	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190111847	
VPE	50 ST	
Art	H35,0/39 BE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0317300000	Aderendhülse, Standard, 28 mm, 25 mm, beige
GTIN (EAN)	4008190151294	
VPE	50 ST	
Art	H35,0/39D R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9019330000	Aderendhülse, Standard, 28 mm, 25 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190048365	
VPE	50 ST	

Nom. Leiterquerschnitt 50 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H50,0/41D BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9019350000	Aderendhülse, Standard, 31 mm, 25 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190049263	
VPE	50 ST	
Art	H50,0/36 OLIV	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0444200000	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, oliv
GTIN (EAN)	4008190110284	
VPE	50 ST	
Art	H50,0/36D BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9019340000	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190067632	
VPE	50 ST	

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Leiter- Nennquerschnitt 10,0 mm² - 185,0 mm²

Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Art	H25,0/18	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0375300000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190145378	
VPE	100 ST	
Art	H25,0/25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004170000	Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190021863	
VPE	250 ST	
Art	H25,0/32	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004180000	Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190113162	
VPE	100 ST	
Art	H35,0/18	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0368900000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190145675	
VPE	100 ST	
Art	H35,0/25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004190000	Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190096083	
VPE	100 ST	
Art	H35,0/30S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9451000000	Aderendhülse, Standard, 30 mm, 30 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190071516	
VPE	100 ST	
Art	H35,0/32	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004200000	Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190077303	
VPE	100 ST	
Art	H50,0/18	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004210000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190123383	
VPE	100 ST	
Art	H50,0/22S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9025880000	Aderendhülse, Standard, 22 mm, 22 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190180430	
VPE	100 ST	
Art	H50,0/32	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9004220000	Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190059606	
VPE	100 ST	

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com


Zubehör / Ersatzteile

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestell Daten

Art	ERTE ES PZ 50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
VPE	1 ST	

Ersatzteile

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpft werden. Das Crimpfen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötzens weitestgehend abgelöst. Crimpfen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbar Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestell Daten

Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9202810000	
GTIN (EAN)	4032248512577	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
VPE	1 ST	