



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, rot
Best.-Nr.	9019250000
Art	H10,0/28D R
GTIN (EAN)	4008190041410
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.62 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülle mit Kunststoffkragen, Farbe rot	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	7.6 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 025 A
Abisolierlänge	21 mm	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**