

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, blau
Best.-Nr.	9019340000
Art	H50,0/36D BL
GTIN (EAN)	4008190067632
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen

ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.8 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülle mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	10.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	20 mm
Kragendurchmesser (D2)	15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm
L1 in mm	36.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1
Metallhülsendicke (S1)	0.3 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 034 A
Abisolierlänge	26 mm	Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

Zeichnung