



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange |
| Best.-Nr. | 9021100000 |
| Art | H4,0/18T OR |
| GTIN (EAN) | 4008190061708 |
| VPE | 500 ST |
| Verpackung | lose |

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.26 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe orange | Ausführung | Standard |
|---------------------|---|------------|----------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 2.8 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 10 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 4.8 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0.3 mm |
| L1 in mm | 18.00 mm | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0.2 mm | Abisolierlänge | 12 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 4 mm ² | Farbcode | Telemecanique |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Zeichnung

