



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, braun
Best.-Nr.	<a href="#">9021150000</a>
Art	H10,0/22T BR
GTIN (EAN)	4008190086886
VPE	100 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.53 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe braun	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	7.6 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	22.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	15 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Telemecanique

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

