

BIT E6,3 PZ2X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4"
E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9024110000
Art	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4008190870706
VPE	5 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-03-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	BIT E6,3 PZ2X70

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	15.2 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Pozidriv, Gr.2
---------------------	--

Elektroschrauber

Gewicht	7.6 g
---------	-------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Pozidrive	Größe	2
Klingenlänge	70 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	2

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		