

**CRIMPFIX LS PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Automatic stripper and crimper
Best.-Nr.	<a href="#">9025300000</a>
Art	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008190380335
VPE	1 ST

**CRIMPFIX LS PZ3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technische Daten**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12.9921 inch
Höhe	460 mm	Höhe (inch)	18.1102 inch
Breite	390 mm	Breite (inch)	15.3543 inch
Nettogewicht	35000 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

**Abisolier/Crimpautomaten**

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Antrieb	elektpneumatisch
Taktzeit	ca. 1 s	Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Crimplänge	6/8/10 mm
Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen	Aderendhülsenlänge	12/14/16 mm
Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		