

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller |
| Best.-Nr. | 9025410000 |
| Art | H-BOX 0,14-0,75QMM |
| GTIN (EAN) | 4008 19034 1602 |
| VPE | 1 ST |
| Verpackung | Box |

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| Höhe | 25 mm | Höhe (inch) | 0.9842 inch |
| Durchmesser | 92 mm | Nettogewicht | 40.48 g |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelbeschreibung | (1)Aderendhülse |
|---------------------|-----------------|

Aderendhülsen

| | |
|----------|------------|
| Farbcode | Weidmüller |
|----------|------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 0,14 mm²



0.14 mm²

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | H0,14/10 GR SV | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9005180000 | Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau |
| GTIN (EAN) | 4008190859909 | |
| VPE | 500 ST | |

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | H0,25/10 HBL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9025740000 | Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau |
| GTIN (EAN) | 4008190092054 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H0,34/10 TK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9025750000 | Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis |
| GTIN (EAN) | 4008190105365 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H0,5/14 OR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0690700000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange |
| GTIN (EAN) | 4008190015770 | |
| VPE | 500 ST | |
| Art | H0,75/14 W | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0462900000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190033248 | |
| VPE | 500 ST | |