

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6.3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6.3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9025590000
Art	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
VPE	10 ST

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	39 mm	Breite (inch)	1.5354 inch
Nettogewicht	3.7 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

Elektroschrauber

Gewicht	5.52 g
---------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	4 mm	Klingenstärke (A)	0.8 mm
Form	E 6.3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenlänge	39 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		