



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 22 mm, 22 mm, Nein
Best.-Nr.	9025880000
Art	H50,0/22S
GTIN (EAN)	4008190180430
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.02 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen, (2)Aderendhülse	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	10.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	22 mm
Kragendurchmesser (D2)	13 mm	L1 in mm	22.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1	Abisolierlänge	22 mm
Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

