



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 31 mm, 25 mm, rot
Best.-Nr.	<a href="#">9028210000</a>
Art	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
VPE	25 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	5.2 g
--------------	-------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe rot	Ausführung	Standard
---------------------	----------------------------------------------	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	14.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	18 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm
L1 in mm	44.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0
Metallhülsendicke (S1)	0.35 mm	Abisolierlänge	31 mm
Leiteranschlussquerschnitt	95 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen**

**Zeichnung**

