


**H120,0/50 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 36 mm, 30 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">9028220000</a>
Art	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008190891596
VPE	25 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	9.08 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	16.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	30 mm
Kragendurchmesser (D2)	21 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.7 mm
L1 in mm	50.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 4/0
Metallhülsendicke (S1)	0.5 mm	Abisolierlänge	36 mm
Leiteranschlussquerschnitt	120 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

