



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 38 mm, 32 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9028230000</a>
Art	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008190891602
VPE	25 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	10.8 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	18.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	32 mm
Kragendurchmesser (D2)	23.5 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.75 mm
L1 in mm	54.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 300 MCM
Metallhülsendicke (S1)	0.5 mm	Abisolierlänge	38 mm
Leiteranschlussquerschnitt	150 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

