

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimp-Sets****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6 Roto L, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	9028690000
Art	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D
GTIN (EAN)	403224839268 1
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13.3071 inch
Nettogewicht	1719.4 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set incl. Crimpwzk. bis 6 mm ² seitl. + frontale Zuführ., Abisolierwzk. u. Aderendhülsen in DIN Farbcode
---------------------	---

Sortimente

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0.14 mm ²
Verpackung	Kunststoffbox	Abisolierwerkzeug	STRIPAX
Crimpwerkzeug	PZ 6 Roto L	Farbcode	DIN
Anzahl AEH	3000 pcs.		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Art	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9005000000	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 ST	

Crimping tools



- Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
 - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	1444050000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² , 6mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118248593	
VPE	1 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190099077	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190153793	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019190000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190141349	
VPE	500 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20D GE	Ausführung
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190151607	
VPE	100 ST	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	9028860000	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 ST	

Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	EINSATZ A8-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028460000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 ST	
Art	EINSATZ A7-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028450000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 ST	