

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Crimp-Sets****Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: STRIPAX-Plus, Abisolierwerkzeug: STRIPAX-Plus, Crimpberich, min.: 0.5, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	<a href="#">9028780000</a>
Art	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	261 mm
Höhe	57 mm
Breite	338 mm
Nettogewicht	1100 g

Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite (inch)	13.3071 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Set inkl. Crimp-/ Abisolierwerkzeug bis 2,5 mm <sup>2</sup> und Weidmüller Aderendhülsenstreifen in DIN-Farbcode
---------------------	--

**Sortimente**

Crimpbereich, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Verpackung	Kunststoffbox
Crimpwerkzeug	STRIPAX-Plus
Anzahl AEH	2500 pcs.

Crimpbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerkzeug	STRIPAX-Plus
Farbcode	DIN

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**verkettete Aderendhülsenstreifen**

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	H0,5/14D W BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9004280000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190162627	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9004300000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190154837	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9004330000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190047498	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9004350000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190005474	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14D BL BD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9004360000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190083397	
VPE	500 ST	

**Stripax plus**

Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülsentransport
- Zwangssperre garantiert Qualitätsclrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitsparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	STRIPAX PLUS 2.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9020000000</a>	Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge, Crimpwerkzeug für
GTIN (EAN)	4008190067267	Aderendhülsen, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
VPE	1 ST	

**Koffer**

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KOFFER PSC4-01	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9028860000</a>	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 ST	