

AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9030060000
Art	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0.3937 inch
Höhe	46 mm	Höhe (inch)	1.811 inch
Breite	97 mm	Breite (inch)	3.8189 inch
Nettogewicht	32.42 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug für UTP- und STP-Datenkabel
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	UTP- und STP-Datenkabel	Kupferkabel - feindrätig, max.	4 mm ²
Leiterdurchmesser, max.	12.5 mm	Leiterdurchmesser, min.	0.5 mm
Schnitttiefe	einstellbar	UTP und STP Datenkabel Durchmesser max.	8 mm
Abisolierbereich AWG, max.	11 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	18 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, max.	122 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.2 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

