


MEKA GN CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Messerkassette
Best.-Nr.	9032000000
Art	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
VPE	1 ST

MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0.7874 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0.3937 inch
Breite	40 mm	Breite (inch)	1.5748 inch
Länge	40 mm	Länge (inch)	1.5748 inch
Nettogewicht	9 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Messerkassette für CST dreistufig Länge 7,1mm, 5,1mm
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Farbe	grün	Abisoliermaß B	7.1 mm
Abisoliermaß C	5.1 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		