


MEKA HG CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Messerkassette
Best.-Nr.	9032210000
Art	MEKA HG CST
GTIN (EAN)	4008190466510
VPE	1 ST

MEKA HG CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	80 mm	Breite (inch)	3.1496 inch
Länge	80 mm	Länge (inch)	3.1496 inch
Nettogewicht	1.88 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Messerkassette für CST dreistufig Länge 6,0mm, 6,0mm
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Farbe	hellgrün	Abisoliermaß B	6 mm
Abisoliermaß C	6 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		