



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, rot
Best.-Nr.	9037310000
Art	H1,5/26 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492786
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.26 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	----------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	3.6 mm	Kragenhöhe (A)	6.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	26.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	21 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Farbcode	Weidmueller		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**