

CRIMPER 25 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 25mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	9040470000
Art	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
VPE	1 ST

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	529.57 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	n. isol. Verbinder	Crimpbereich, max.	25 mm ²
Crimpbereich, min.	6 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	25 mm ²	Crimpart/-profil	Trapezcrimp
--------------------------------	--------------------	------------------	-------------

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Crimpbereich 2 (bei mehreren Crimpstellen): 10 mm ² , 2 x 4 mm ² , 2 x 6 mm ² Crimpbereich 4 (bei mehreren Crimpstellen): 16 mm ² , 2 x 10 mm ²
----------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		