

**CRIMPER 6 N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für nicht isolierte Verbinder  
gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe,  
Parallel- und Serienverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">9040520000</a>
Art	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008 19046 146 1
VPE	1 ST

### Technische Daten

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe	78 mm	Höhe (inch)	3.0709 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	378.8 g		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für nichtisolierte Verbinder 0,25 - 6mm <sup>2</sup>	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

#### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	n. isol. Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24	Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

#### Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	Trapezcrimp
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		