



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Pliers
Best.-Nr.	<a href="#">9041250000</a>
Art	UNIVERSAL 1
GTIN (EAN)	4008190893156
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produktalternative	<a href="#">KBZ 180</a>

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	180 mm	Breite (inch)	7.0866 inch
Nettogewicht	262 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Zangen**

Leiterdurchmesser max. (H)	2.5 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2.8 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Nein
Gesamtlänge	180 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		