

**UNIVERSAL CUTTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Diagonal-cutting pliers
Best.-Nr.	<a href="#">9041470000</a>
Art	UNIVERSAL CUTTER
GTIN (EAN)	4008190397777
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produktalternative	<a href="#">KSE 160</a>

**UNIVERSAL CUTTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	160 mm
Länge	160 mm
Nettogewicht	216 g

Breite (inch)	6.2992 inch
Länge (inch)	6.2992 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Technische Daten**

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------

**Zangen**

Leiterdurchmesser max. (H)	2.3 mm
Schneidenhärte	62 HRC
Gesamtlänge	160 mm

Leiterdurchmesser max. (MH)	3 mm
Schutzisoliert 1000 V	Nein

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01