Datenblatt

UNIVERSAL BENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.
Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.
Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.
Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Pliers
Best.-Nr.	9041490000
Art	UNIVERSAL BENT
GTIN (EAN)	4008190397791
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produktalternative	RZ 160

UNIVERSAL BENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	160.16 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Zangen

Leiterdurchmesser max. (H)	1.8 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2.8 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Nein
Backenlänge	lang	Gesamtlänge	200 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		