

STRIPSY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	9042000000
Art	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produktalternative	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0.3937 inch
Höhe	46 mm	Höhe (inch)	1.811 inch
Breite	97 mm	Breite (inch)	3.8189 inch
Nettogewicht	47.52 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantel- und Schneidwerkzeug für Datenkabel
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	UTP- und STP-Datenkabel	Kupferkabel - feindrätig, max.	4 mm ²
Leiterdurchmesser, max.	12.5 mm	Leiterdurchmesser, min.	0.5 mm
Schnitttiefe	einstellbar	UTP und STP Datenkabel Durchmesser max.	8 mm
Abisolierbereich AWG, max.	11 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	20 AWG
Abisolierbereich, min.	0.08 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	122 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		