

**KBZ 180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Pliers
Best.-Nr.	<a href="#">9046290000</a>
Art	KBZ 180
GTIN (EAN)	4032248356485
VPE	1 ST

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	180 mm	Breite (inch)	7.0866 inch
Nettogewicht	266.8 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Kombizange 180 mm lang
---------------------	---

**Zangen**

Leiterdurchmesser max. (H)	2.5 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2.8 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Ja
Gesamtlänge	180 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

**Zeichnungen**

