

SE HD 140**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Diagonal-cutting pliers
Best.-Nr.	9046310000
Art	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
VPE	1 ST

SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	140 mm
Länge	140 mm
Nettogewicht	180.1 g

Breite (inch)	5.5118 inch
Länge (inch)	5.5118 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Seitenschneider 140 mm lang	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

Zangen

Leiterdurchmesser max. (H)	2 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2.8 mm
Leiterdurchmesser max. (P)	1.4 mm	Schneidenhärte	62 HRC
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Form (Seitenschneider)	Standard
Gesamtlänge	140 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

