

## **FRZ SG 200**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich





Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

#### **Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Pliers
BestNr.	9046400000
Art	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
VPE	1 ST

1



## **FRZ SG 200**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

## Zulassungen

Zulassungen



## **Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	157.52 a		

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

#### **Technische Daten**

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Spitzzange gebogen mit Schneide 200 mm lang

## Zangen

Leiterdurchmesser max. (H)	1.8 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2.8 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Ja
Form (Telefonzange)	gebogen	Gesamtlänge	200 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 11.0	21-04-38-16
ECLASS 12.0	21-04-38-16	ECLASS 13.0	21-04-38-16
ECLASS 14.0	21-04-38-16	ECLASS 15.0	21-04-38-16

Katalogstand / Zeichnungen 2

**Datenblatt** 

**FRZ SG 200** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

