

Abbildung ähnlich

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Pliers
Best.-Nr.	9046400000
Art	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	157.52 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Spitzzange gebogen mit Schneide 200 mm lang
---------------------	-----------------------------------------------------------------

Zangen

Leiterdurchmesser max. (H)	1.8 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2.8 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Ja
Form (Telefonzange)	gebogen	Gesamtlänge	200 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

Zeichnungen

