



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Pliers
Best.-Nr.	9046430000
Art	KBZI 200
GTIN (EAN)	4032248357765
VPE	1 ST

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	318 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Kombizange für hohe Ansprüche
---------------------	--

Zangen

Leiterdurchmesser max. (H)	2.7 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	3.8 mm
Leiterdurchmesser max. (P)	2.3 mm	Schneidenhärte	64 HRC
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Backenlänge	40 mm
Gesamtlänge	200 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

