

LIR 1,5M5 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
BestNr.	<u>9200100000</u>
Art	LIR 1,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248409860
VPE	100 ST



LIR 1,5M5 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

_	_			
Zu	lad	 ın	~	'n
z u	ıas	 	u	711

Nettogewicht

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	5.9 mm	Tiefe (inch)	0.2323 inch	
Breite	22.6 mm	Breite (inch)	0.8898 inch	

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%	

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter	
3	Ringkabelverbinder 1,5	
	mm² / M5	

Konform

0.6 g

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm ²	Isolation	PVC, vorhanden
Dimension (Bolzen)	M 5	Dimension	M 5
Material/Kunststoff	PVC	Kennfarbe	rot
Anschlussdichte (S1)	0.75 mm	Anschlusslänge (I)	18.3 mm
Innendurchmesser (d1)	5.3 mm	Kunststoffkragenläge (b)	11.3 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm	Außendurchmesser (d)	8 mm

Klassifikationen

EC001059	ETIM 7.0	EC001059
EC001059	ETIM 9.0	EC001059
EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
27-40-02-92		
	EC001059 EC001059 27-40-02-12 27-40-02-92 27-40-02-92	EC001059 ETIM 9.0 EC001059 ECLASS 9.0 27-40-02-12 ECLASS 10.0 27-40-02-92 ECLASS 12.0 27-40-02-92 ECLASS 14.0

Erstellungs-Datum 15.11.2025 10:08:53 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



LIR 1,5M5 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

<u> </u>	= 0010	
Art	HTI 15	Ausfuehrung
BestNr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6	Ausfuehrung
BestNr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
BestNr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen