

LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
Best.-Nr.	9200290000
Art	LIS 1,5M3 V
GTIN (EAN)	40322484 10118
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5.8 mm	Tiefe (inch)	0.2283 inch
Breite	22.4 mm	Breite (inch)	0.8819 inch
Nettogewicht	0.68 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Gabelkabelverbinder 1,5 mm ² / M3
---------------------	---

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm ²
Isolation	vorhanden	Dimension (Bolzen)	M 3
Dimension	M 3	Material/Kunststoff	PVC
Kennfarbe	rot	Anschlussdichte (S1)	0.75 mm
Innendurchmesser (d1)	3.2 mm	Kunststoffkragenlänge (b)	11.3 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm	Außendurchmesser (d)	5.7 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

