


LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
Best.-Nr.	9200420000
Art	LIS 6M5 V
GTIN (EAN)	4032248410262
VPE	100 ST

LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8 mm	Tiefe (inch)	0.315 inch
Breite	26.9 mm	Breite (inch)	1.0591 inch
Nettogewicht	1.63 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Gabelkabelverbinder 6,0 mm ² / M5
---------------------	---

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Isolation	vorhanden	Dimension (Bolzen)	M 5
Dimension	M 5	Material/Kunststoff	PVC
Kennfarbe	gelb	Anschlussdichte (S1)	1 mm
Anschlusslänge (l)	21.35 mm	Innendurchmesser (d1)	5.3 mm
Kunststoffkragenlänge (b)	14.15 mm	Kunststoffkragendurchmesser (D)	6.4 mm
Außendurchmesser (d)	9 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

