

LIP 2,5R12 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blau
Best.-Nr.	9200470000
Art	LIP 2,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410316
VPE	100 ST

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6.2 mm	Tiefe (inch)	0.2441 inch
Breite	23.3 mm	Breite (inch)	0.9173 inch
Nettogewicht	0.61 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Stiftkabelverbinder 2,5 mm ² L=12 mm
---------------------	--

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm ²
Isolation	vorhanden, PVC	Dimension (Stiftlänge)	12 mm
Dimension	12.0 mm	Material/Kunststoff	PVC
Länge 1 (l1)	22 mm	Kennfarbe	blau
Außendurchmesser Schaft (d3)	4.7 mm	Kunststoffkragenlage (b)	10 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4.7 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Zeichnungen

