



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
Best.-Nr.	9200640000
Art	LIF 1,5F638 RF
GTIN (EAN)	40322484 10484
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6.4 mm	Tiefe (inch)	0.252 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0.8661 inch
Nettogewicht	1.12 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	voll isolierte Flachsteckhülse 0,5-1,5 mm ²
---------------------	--

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm ²
Isolation	vollisoliert	Dimension (Flachstecker)	6,3 x 0,8 mm
Dimension	6,3 x 0,8 mm	Material/Kunststoff	PVC
Kennfarbe	rot	Steckbreite (d2)	6.3 mm
Steckdicke (d3)	0.8 mm	Kunststoffkragenlage (b)	10.5 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Zeichnungen

