




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Voll isolierte Rundsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
9200720000
LID 6,0F5 RF
4032248410569
100 ST
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
2026-03-31T00:00:00+02:00





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen
-------------

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	9.6 mm	Tiefe (inch)	0.378 inch	
Breite	24 mm	Breite (inch)	0.9449 inch	
Nettogewicht	2.07 g			

Konform

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

### **Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Rundsteckhülse mit	
	Kupferhülse 4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>	

### Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>
Isolation	vollisoliert	Dimension (Rundstecker)	ø 5 mm
Dimension	ø 5 mm	Material/Kunststoff	PVC
Kennfarbe	gelb	Kunststoffkragenläge (b)	13.8 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	5 mm	Außendurchmesser (d)	5 mm

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Erstellungs-Datum 14.11.2025 01:48:42 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### **Crimping tools**



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

### **Allgemeine Bestelldaten**

Art	HTI 15	Ausfuehrung
BestNr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6	Ausfuehrung
BestNr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
BestNr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 4