
# Datenblatt

## LID 6,0F5 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Voll isolierte Rundsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse
- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Ausfuehrung | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb |
| Best.-Nr. | 9200720000 |
| Art | LID 6,0F5 RF |
| GTIN (EAN) | 4032248410569 |
| VPE | 100 ST |
| Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

# Datenblatt

## LID 6,0F5 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technische Daten

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tiefe | 9.6 mm | Tiefe (inch) | 0.378 inch |
| Breite | 24 mm | Breite (inch) | 0.9449 inch |
| Nettogewicht | 2.07 g | | |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Rundsteckhülse mit Kupferhülse 4,0 - 6,0 mm² |

### Verbinder

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm² |
| Isolation | vollisoliert | Dimension (Rundstecker) | ø 5 mm |
| Dimension | ø 5 mm | Material/Kunststoff | PVC |
| Kennfarbe | gelb | Kunststoffkragenläge (b) | 13.8 mm |
| Kunststoffkragendurchmesser (D) | 5 mm | Außendurchmesser (d) | 5 mm |

### Klassifikationen


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zeichnungen



# LID 6,0F5 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Crimping tools



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder
- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

### Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|---|---|---|
| Art | HTI 15 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9014400000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp |
| VPE | 1 ST | |
| Art | CTI 6 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 ST | |
| Art | CTI 6 G | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9202850000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| VPE | 1 ST | |