

**HTF AFK 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für für gedrehte/gestanzte Kontakte

- Zwangssperre gewährleistet präzises Crimpen
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.2mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">9201040000</a>
Art	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
VPE	1 ST

## HTF AFK 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	533 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für AFK Flachkontakte mit offener Crimpkralle	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Weidmüller FEKO ZRV	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 12
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24	Crimpbereich, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0.2 mm <sup>2</sup>		

### Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	B-Crimp
--------------------------------	---------------------	------------------	---------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Zeichnungen**

**Abbildung ähnlich**

