

KT 55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Ringschneider
Best.-Nr.	9202060000
Art	KT 55
GTIN (EAN)	4032248482191
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Bestellbar bis	2024-10-28T00:00:00+01:00
Produktalternative	KT 50

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	45 mm	Tiefe (inch)	1.7716 inch
Höhe	115 mm	Höhe (inch)	4.5275 inch
Breite	365 mm	Breite (inch)	14.3701 inch
Nettogewicht	1486.7 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelschneider bis 55 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge




Kupfer Sektorleitung	3 x 150 SM	Kupferkabel - feindrätig, max. (kcmil)	1000 kcmil
Kupferkabel - feindrätig, max.	500 mm ²	Kupferkabel - mehrdrätig, max. (kcmil)	1000 kcmil
Kupferkabel - mehrdrätig, max.	500 mm ²	Kupferkabel, max. Ø	55 mm
Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø	55 mm	Aluminium Sektorleitung	4 x 150 SE
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (kcmil)	1000 kcmil	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm ²)	500 mm ²
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	55 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm²
Al: max. 1000 mm²
-  Cu: max. 630 mm²



KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

KT 55



Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERME KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	9204280000	Ersatzteile
GTIN (EAN)	4032248640997	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 11 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316210000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248788217	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 4 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316130000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787944	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 5 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316140000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787951	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 6 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316150000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787968	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 7 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316160000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787975	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 9 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316180000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787999	
VPE	1 ST	
Art	ERME KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	9204280000	Ersatzteile
GTIN (EAN)	4032248640997	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 11 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316210000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248788217	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 4 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316130000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787944	
VPE	1 ST	

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	ERTE BAGR 5 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316140000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787951	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 6 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316150000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787968	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 7 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316160000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787975	
VPE	1 ST	
Art	ERTE BAGR 9 KT 55	Ausführung
Best.-Nr.	4316180000	Schneidwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248787999	
VPE	1 ST	