


**MULTI-STRIPAX AWG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9202230000</a>
Art	MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486168
VPE	1 ST

## MULTI-STRIPAX AWG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1.5748 inch
Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	520.28 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolier- und Schneidwerkzeug für AWG Leiter mit PVC und PTFE etc. Isolationen
---------------------	---

### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	AWG Leiter mit PTFE und PVC Isolation	Kupferkabel - feindrätig, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm <sup>2</sup>	max. Schneidleistung eindrätig	2.5 mm <sup>2</sup>
max. Schneidleistung feindrätig	6 mm <sup>2</sup>	max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm
Abisolierbereich AWG, max.	16 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	26 AWG
Abisolierlänge, min.	2 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.12 mm <sup>2</sup>		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**MULTI-STRIPAX AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zeichnungen**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Anwendungsbeispiel**



## MULTI-STRIPAX AWG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Zubehör / Ersatzteile



- Für feindrätige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

### Allgemeine Bestelldaten

Art	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
VPE	1 ST	
Art	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
VPE	1 ST	
Art	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
VPE	1 ST	
Art	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
VPE	1 ST	
Art	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
VPE	1 ST	
Art	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
VPE	1 ST	
Art	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
VPE	1 ST	
Art	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
VPE	1 ST	
Art	AIE MULTI-STRIPAX POF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
VPE	1 ST	

## MULTI-STRIPAX AWG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Art	AIE MULTI-STRIPAX PV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
VPE	1 ST	
Art	ERAN MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
VPE	1 ST	
Art	ERME MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
VPE	1 ST	