

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Sortimentskasten, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	<a href="#">9202640000</a>
Art	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12.9921 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	413 mm	Breite (inch)	16.2598 inch
Nettogewicht	3050.96 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Crimp-Set Kontakte mit isolierten Verbindern und Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
---------------------	---

**Sortimente**

Verpackung	Kunststoffbox	Farbcode	DIN
Anzahl AEH	2000 pcs.		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	H0,5/14D W	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9019010000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9019040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190099077	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9019080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9019120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190153793	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15D BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9019160000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18D GR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9019190000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190141349	
VPE	500 ST	

**Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**CRIMP-SET KONTAKTE**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	H6,0/20D GE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9019220000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190151607	
VPE	100 ST	

**Ringkabelschuhe**

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIR 6M6 V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200250000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
VPE	100 ST	

**Einsätze**

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	EINSATZ A8-1 CL55	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment Einsatz
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 ST	
Art	EINSATZ A7-1 CL55	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment Einsatz
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 ST	

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Zubehör****Stiftkabelschuhe**

Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIP 6R14 V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200480000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410323	
VPE	100 ST	

**Ringkabelschuhe**

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIR 2,5M5 V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200180000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	
VPE	100 ST	

**Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIF 2,5F638 R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200560000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm <sup>2</sup> ,blau
VPE	100 ST	

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Stiftkabelschuhe**

Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIP 1,5R12 V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200460000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410309	
VPE	100 ST	
Art	LIP 2,5R12 V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200470000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,blau
GTIN (EAN)	4032248410316	
VPE	100 ST	


**Stossverbinder**

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIB 6B26 VF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200510000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410354	
VPE	100 ST	

**Ringkabelschuhe**

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIR 1,5M4 V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200090000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409853	
VPE	100 ST	

**Koffer**

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KOFFER CARRY LITE 55	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9202000000</a>	Werkzeuge, Leerbox / Koffer
GTIN (EAN)	4032248481231	
VPE	1 ST	

**Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIF 1,5F638 R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200540000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 ST	

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Stossverbinder**

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIB 2,5B25 VF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200500000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,blau
GTIN (EAN)	4032248410347	
VPE	100 ST	

**Ringkabelschuhe**

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIR 1,5M5 V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200100000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409860	
VPE	100 ST	

**Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIF 1,5F288 R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200520000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 ST	

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Art	LIF 6F638 R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200570000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 ST	

**Stossverbinder**

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA  
• Handelsübliche Ausführungen  
• Nicht gelötet

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIB 1,5B25 VF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200490000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410330	
VPE	100 ST	